

MAXBOND 781

VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH

Thông tin sản phẩm

Maxbond 781 Hydraulic là vữa đông cứng nhanh được sản xuất từ xi măng thủy lực, cát mịn và phụ gia đặc biệt. Ngay khi tiếp xúc với nước vữa nhanh chóng đông cứng lại, tăng thể tích và hình thành nên một loại keo có khả năng chống thấm tức thời và tuyệt đối kín khí.

Đặc tính thiết kế

- ✓ Chỉ cần thêm nước để tạo thành vữa.
- ✓ Đông kết cực nhanh.
- ✓ Trương nở trong khi đông kết.
- ✓ Tăng cường độ nhanh.
- ✓ Không chứa clo và sắt, không độc hại và không ăn mòn.

Sử dụng

- ✓ Ngăn rò rỉ nước tức thời.
- ✓ Hàn lỗ hổng, vết nứt.
- ✓ Gắn móc, gá lên tường.
- ✓ Định vị ống và ống dẫn.
- ✓ Gắn phích cắm tường lên các lỗ lớn.

Thông số kỹ thuật



Mật độ bao phủ/kg	0.6 Liter (0.0006 m³)
Thời gian đông cứng	30 to 70 seconds
Cường độ bám dính	2 N/mm²
Cường độ nén	
30 phút	10 N/mm²
24 giờ	21 N/mm²
28 ngày	60 N/mm²

Tỷ lệ pha trộn

- Maxbond 781 : 3 phần
- Nước sạch : 1 phần (Trộn ít nước hơn khi thi công vị trí đang rò nước)

Mang găng tay cao su và trộn sản phẩm vữa một nắm tay một lần. Nhanh chóng nhào được hỗn hợp dẻo dính đồng nhất và đặt vào vị trí rò nước trong vòng 15 giây.

Chuẩn bị bề mặt

Các đường nứt: Cắt một rãnh vuông hoặc dưới đường cắt rộng và sâu 20x20mm.

Điểm rò rỉ: Đục tĩa xung quanh điểm rò rỉ rộng và sâu 20mm.

Làm sạch, loại bỏ nấm mốc, tạp chất, vữa xi măng thừa

Rửa sạch bụi bẩn

Làm ẩm bề mặt trước khi thi công vữa đông cứng nhanh.

MAXBOND 781

VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH

Thi công

Ấn chặt Maxbond 781 để lấp đầy khoang trống, không giảm lực ấn và giữ trong khoảng 30 đến 60 giây. Đảm bảo vữa đã đông cứng và bám dính hoàn toàn trước khi cạo vật liệu dư thừa bằng máy xoa hoặc bay thép.

Vết nứt dài: Bắt đầu trám vá từ trên xuống dưới, làm từng điểm nhỏ một, luôn sử dụng vữa tươi mới trộn, duy trì lực ấn và cạo bỏ vữa thừa sau khi đông kết.

Vết nứt đang rò nước: Bắt đầu vá từ mép, bo tròn xung quanh và kết thúc tại điểm rò rỉ lớn nhất, luôn sử dụng vữa tươi, duy trì lực ấn đến khi vữa bám chắc rồi mới vá điểm tiếp theo.

Đóng gói

Túi nhựa 1 kg

Có sẵn các hình thức bao gói nhựa khác theo yêu cầu.

Bảo quản và hạn sử dụng

Bảo quản tại nơi khô ráo thoáng mát.

Hạn sử dụng 9 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở.

Sức khỏe và an toàn

Tránh tiếp xúc với da, đeo kính và găng tay bảo hộ khi thao tác sản phẩm.

Nếu dính lên da, rửa sạch bằng xà phòng và nước.

Nếu dây vào mắt, rửa trôi bằng nước sạch và đến bác sĩ nếu cần.

Lưu ý Thông tin trên được đưa ra dựa trên thiện chí và kiến thức cũng như kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, ngụ ý hoặc bao hàm đối với bất kỳ việc sử dụng, hoặc ứng dụng cụ thể nào.

Tất cả thông tin trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

* Giá trị là điển hình và không có ý nghĩa là biểu hiện tiêu chuẩn của sản phẩm.